



## Bottes de sécurité jaunes DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, Pointure EU: 40



### Données de commande

N° commande	092921 40
GTIN	8713197371540
Classe d'article	09D

### Description

#### Exécution:

Bottes de sécurité JobGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. Excellente adhérence avec semelle extérieure résistante à l'huile. L'**ajustement parfait** évite le glissement du talon et la fatigue du pied pour un port confortable.

- **Dessus Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, noire.**
- **Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Doublure noire.**
- **Équipement ESD.**

#### Utilisation:

Industrie

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S5

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

## Description technique

Matériau coque de protection	Acier
Sexe	Homme
Résistance à la pénétration	Acier
Pointure UE	40
Classe de protection	S5
Couleur	Jaune
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes en caoutchouc