



### Bottes de sécurité, vertes DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5, Pointure EU: 47



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 092919 47     |
| GTIN             | 8713197371489 |
| Classe d'article | 09D           |

#### Description

##### Exécution:

Bottes de sécurité JobGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. Excellente adhérence avec semelle extérieure résistante à l'huile. **Très confortables**, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne.

- **Dessus Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, noire.**
- **Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Doublure noire.**

##### Utilisation:

Agriculture

##### Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

#### Description technique

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Classe de protection         | S5    |
| Matériau coque de protection | Acier |

## Fiche technique

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Sexe                        | Homme                |
| Résistance à la pénétration | Acier                |
| Pointure UE                 | 47                   |
| Couleur                     | Vert                 |
| Type de produit             | Bottes en caoutchouc |