



## Bottes de sécurité jaunes DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, Pointure EU: 42



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 092921 42     |
| GTIN             | 8713197371564 |
| Classe d'article | 09D           |

### Description

#### Exécution:

Bottes de sécurité JobGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. Excellente adhérence avec semelle extérieure résistante à l'huile. L'**ajustement parfait** évite le glissement du talon et la fatigue du pied pour un port confortable.

- **Dessus Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, noire.**
- **Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Doublure noire.**
- **Équipement ESD.**

#### Utilisation:

Industrie

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S5

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

## Description technique

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Classe de protection         | S5                   |
| Sexe                         | Homme                |
| Pointure UE                  | 42                   |
| Couleur                      | Jaune                |
| Résistance à la pénétration  | Acier                |
| Matériau coque de protection | Acier                |
| Propriété électrostatique    | ZED/ESD              |
| Type de produit              | Bottes en caoutchouc |