



**Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière,
Filetage M: M4**



Données de commande

N° commande	370062 M4
GTIN	4059245309559
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Retour automatique à la position initiale.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Longueur de col L ₂	6 mm
Filetage M	M4
Longueur 1	18 mm

Ø ext. D	12 mm
Charge admissible maximale (statique)	16 kN
Type de produit	Support à bille oscillante