



## Coffrets d'alésage micrométriques KOMET MicroKom® hi.flex, Ø plage d'alésage: 6-125mm



### Données de commande

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° commande      | 238380 6-125 |
| GTIN             |              |
| Classe d'article | 240          |

### Description

#### Exécution:

- Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation. Précision d'ajustage 0,002 mm Ø via vernier pour les réglages maximum de 5 mm sur le plan radial.
- Equilibrage en position 0.

#### Livraison:

1 tête à aléser micrométrique: 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm  
 1 porte-plaquettes de chaque: Réf. KOMET 62863 04400 Ø 25 – 44 mm  
 Réf. KOMET 62863 12500 Ø 44 – 125 mm  
 1 semelle: Réf. KOMET 62860 12500 Ø 90 – 125 mm  
 1 corps cranté: Réf. KOMET 62861 06300 Ø 25 – 63 mm  
 1 pièce de remplissage: Réf. KOMET 62862 09300  
 1 barre d'alésage de chaque: Réf. KOMET 62850 00600 Ø 6 – 10 mm  
 Réf. KOMET 62850 01000 Ø 10 – 14 mm  
 Réf. KOMET 62850 01400 Ø 14 – 18 mm  
 Réf. KOMET 62850 01800 Ø 18 – 22 mm  
 Réf. KOMET 62850 02200 Ø 22 – 26 mm  
 4 plaquettes de chaque: TOGX06T102EN-14 BK60 - Réf. KOMET 62601 90206  
 TOGX090204EN-14 BK60 - Réf. KOMET 62601 70409  
 2 plaquettes: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - Réf. KOMET 62600 00102  
 5 vis cylindriques: Réf. KOMET 62950 00000 - M5×16 mm  
 1 tournevis de chaque: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

## Description technique

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ø plage de broche | 6 - 125 mm |
| Queue             | ABS        |
| Arrosage interne  | oui        |
| Type de produit   | Broche     |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Tête à aléser KOMET MicroKom® hi.flex Ø plage d'alésage 6-125 mm | 238391 6-125 |
|--|--------------|