



Jeu de broches micrométriques KOMET MicroKom® BluFlex® 2, Ø plage d'alésage: 6-125mm



Données de commande

N° commande

238398 6-125

GTIN

Classe d'article

27G

Description

Exécution:

- Plage de linéarité: -0,2 à +4,4 mm (-0,0079 pouce à 0,1732 pouce) dans le Ø.
- Résolution de l'affichage au µ près: 0,001 mm dans le Ø.
- Une clé à 6 pans creux permet de régler et serrer la tête micrométrique dans le sens radial.
- Ecran OLED moderne à contraste élevé directement sur la tête micrométrique.
- Affichage de l'écran pivotant à 180°.
- Utilisation simple, directement sur l'écran tactile.
- Avec interface Bluetooth® Low Energy pour un affichage simple sur les smartphones courants à partir d'Android™ ou d'IOS 7.
- Vitesses de rotation élevées grâce à la compensation partielle de balourd intégrée.
- Réglage très précis grâce à l'exactitude de l'avance.
- Système de mesure de déplacement absolu – les positions absolue et relative du coulisseau sont indiquées à chaque mise en marche.
- Interface ABS® universelle.
- Pile facilement remplaçable.
- Compatibilité intégrale avec les versions possibles de l'ancien système.

Livraison:

1 tête à aléser: 238392

1 porte-plaquettes de chaque: Réf. KOMET 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

Réf. KOMET 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 semelle: Réf. KOMET 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 corps cranté: Réf. KOMET 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 pièce de remplissage: Réf. KOMET 62862 09300
1 barre d'alésage de chaque: Réf. KOMET 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
Réf. KOMET 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
Réf. KOMET 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
Réf. KOMET 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
Réf. KOMET 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
4 plaquettes de chaque: TOGX06T102EN-14 BK60 - Réf. KOMET 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - Réf. KOMET 62601 70409
2 plaquettes: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - Réf. KOMET 62600 00102
5 vis cylindriques: Réf. KOMET 62950 00000 - M5×16 mm
1 tournevis de chaque: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Description technique

Ø plage de broche	6 - 125 mm
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Tête à aléser de finition MicroKom® BluFlex® 2	238392
--	--------