

**Pantalon de soudeur, Taille unisexe: M****Données de commande**

N° commande	091436 M
GTIN	4067263449782
Classe d'article	02W

**Description****Exécution:**

Vêtements ignifuges et résistants à la chaleur en croûte de cuir souple et durable combinée à un tissu difficilement inflammable. Boutons-pression isolés électriquement et fermetures auto-agrippantes ignifuges. Les vêtements protègent des flammes, des projections de matière fondue et de la chaleur radiante lors d'opérations de soudage, de meulage ou de découpe au chalumeau.

**Pantalon de soudeur** en croûte de cuir.

- **Bretelles réglables.**
- **Poche revolver pratique avec bouton-pression.**

**Norme:**

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

**Description technique**

Sexe	Unisexe
Taille unisexe	M
Composition du tissu	100% cuir

## Fiche technique

Grammage du matériau / densité du tissu	1200 g/m <sup>2</sup>
Norme	DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Type de produit	Pantalon de soudeur