



Paire de guêtres pour soudeur, Type: 15



Données de commande

N° commande	091438 15
GTIN	4067263476672
Classe d'article	02W

Description

Exécution:

Guêtres de soudeur pour une protection efficace contre les projections d'étincelles ou de copeaux.

- **Hauteur 15 cm et tour entre 33 et 43 cm.**
- **Ajustage variable à différentes tailles par fermeture auto-agrippante.**
- **Sangle élastique pour fixation sous les chaussures.**

Vêtements ignifuges et résistants à la chaleur en croûte de cuir souple et durable combinée à un tissu difficilement inflammable. Boutons-pression isolés électriquement et fermetures auto-agrippantes ignifuges. Les vêtements protègent des flammes, des projections de matière fondue et de la chaleur radiante lors d'opérations de soudage, de meulage ou de découpe au chalumeau.

Norme:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

Livraison:

1 paire

Description technique

Composition du tissu	100% cuir
----------------------	-----------

Fiche technique

Grammage du matériau / densité du tissu	1200 g/m ²
Norme	DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Type de produit	Guêtres de protection pour soudeurs