

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI pas étroit, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
63/7mm**

**Données de commande**

N° commande	214908 63/7
GTIN	4045197674678
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Acier traité à chaud et résistant à l'usure avec revêtement anticorrosion. Logement de plaquette précis grâce au couple de serrage défini. Pas large et étroit pour méthode de fraisage personnalisée.

**Utilisation:**

En particulier pour les machines à faible puissance et pour l'usinage à grandes profondeurs avec des diamètres d'insertion réduits.

**Remarque(s):**

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire)**.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

**Pour des angles exacts à 90°, choisir  $a_p = 6$  mm.**

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
---------------------------	-------

Ø dents $D_c$	63 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm
Ø fixation	22 mm
Plaquette adaptée	SO.. 0836..
Nombre de dents Z	7
Série	Softcut®
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219863
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2