



## Clé à chocs pneumatique Version courte, Type: 9012M-1



### Données de commande

N° commande	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Clé à chocs ultra-compacte avec grand mécanisme de percussion, commande de réversibilité à une main et **rotation à droite sur trois niveaux**. Couple de desserrage maximal 1200 Nm.

### Description technique

Raccord fileté	NPT
Poids	1,27 kg
Longueur	80 mm
Quantité maximale d'air absorbé	127,4 l/min
Vibrations maximales suivant EN	13,49 m/s <sup>2</sup>
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm

Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M20
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Couple maximal	678 Nm
Niveau sonore	92,2 dB(A)
Vitesse de rotation max.	8800 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Visseuses