

**Clé à chocs pneumatique, Type: 9013M****Données de commande**

N° commande	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Clé à chocs avec mécanisme de percussion à double marteau hautes performances. Couple de desserrage maximal 1890 Nm.

Description technique

Longueur	188 mm
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vibrations maximales suivant EN	7,47 m/s ²
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M32
Niveau sonore	104 dB(A)
Raccord fileté	NPT
Quantité maximale d'air absorbé	153 l/min

Raccord pneumatique	3/8 pouce
Vitesse de rotation max.	7300 min ⁻¹
Poids	2,1 kg
Dimensions du porte-outils	3/4 pouce
Couple maximal	1085 Nm
Type de produit	Visseuses