



Clé à chocs pneumatique Twin Turbo, Type: 9012TT



Données de commande

N° commande	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Clé à chocs avec mécanisme de percussion à double marteau hautes performances. **Technologie Twin Turbo.** Couple de desserrage maximal 2200 Nm.

Description technique

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Couple maximal	1356 Nm
Longueur	128 mm
Niveau sonore	99,7 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	147,2 l/min
Vitesse de rotation max.	8300 min ⁻¹
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré

Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M20
Poids	1,6 kg
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Vibrations maximales suivant EN	8,69 m/s ²
Type de produit	Visseuses