



Boulonneuse d'angle pneumatique Twin Turbo, Type: 9012ATT



Données de commande

N° commande	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Clé à chocs Twin Turbo avec mécanisme de pivotement pour une meilleure accessibilité. Mécanisme de percussion à double marteau. Couple de desserrage maximal 550 Nm.

Description technique

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Quantité maximale d'air absorbé	113 l/min
Couple maximal	500 Nm
Vitesse de rotation max.	8000 min ⁻¹
Poids	1,3 kg

Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M20
Niveau sonore	90,1 dB(A)
Longueur	277 mm
Raccord fileté	NPT
Vibrations maximales suivant EN	4,89 m/s ²
Type de produit	Visseuses