



Fraise à dresser à 90° MEC17, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm



Données de commande

N° commande	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

Description technique

Plaquette adaptée	BDMT 170408
Ø queue D_s h6	32 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15,7 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Ø dents D_c	32 mm
Longueur de col L_1	40 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Nombre de dents Z	3
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	23,6 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	62 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	57 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,61 degré
Ø D_3	25 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------