

**Garant****Chariot pour bacs Euronorm ESD, Type: TE37****Données de commande**

N° commande	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Classe d'article	9GD

**Description****Exécution:**

Chariot pour bacs Euronorm conducteur ESD en construction d'acier robuste. Plates-formes en tôle pliée, réglables au pas de 280 mm. Plates-formes vissables différemment et avec inclinaison réglable de 15° et 30° pour faciliter le prélèvement. Plate-forme inférieure fixée au châssis et non inclinable. Poignée conductrice ESD en Haptoprene® avec polypropylène résistant aux chocs.

**Roues conductrices électriques:** 2 roues fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets, avec pare-fils.

**Utilisation:**

Convient pour une utilisation dans des zones EPA avec revêtement de sol conducteur. La mise à la terre s'effectue via les roues; un raccordement de mise à la terre séparé n'est pas nécessaire. Toutes les pièces en plastique sont conductrices afin d'éviter les charges de surface.

**Norme:**

DIN EN 61340-5-1

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.  
Bacs Euronorm adaptés, voir code art. 972350.

## Description technique

Hauteur	1735 mm
Profondeur	670 mm
Ø roue	125 mm
Charge admissible par plate-forme	50 kg
Charge admissible max.	250 kg
Prof. plateau	610 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur	1300 mm
Poids	85 kg
Inclinaison réglable	15 degré
Inclinaison réglable	30 degré
Matériau roulettes	TPE
Largeur plateau	1240 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Réglage en hauteur au pas	280 mm
Type de produit	Chariot pour poste de travail