

## Filetage Tampon lisse double pour avant-trous 6H, Filetage: M8



### Données de commande

N° commande	486055 M8
GTIN	2050002073807
Classe d'article	48B

### Description

**Exécution:**

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Forme suivant DIN 2245.

**Utilisation:**

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

**Norme:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Remarque(s):**

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

Type de filetage	M
Qualité	6
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Pas de filetage	1,25 mm
Norme	DIN 13
Filetage	M8
Plage de tolérance	H
Classe de tolérance	6H
Etalonnage	L6

Type de produit

Tampons filetés n'entre pas

**Services**

Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm

028300 20

Étalonnage DAkkS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm

028340 60