

Filetage Tampon lisse double pour avant-trous 6H, Filetage: M5



Données de commande

N° commande	486055 M5
GTIN	2050002073685
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Forme suivant DIN 2245.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Pas de filetage	0,8 mm
Qualité	6
Classe de tolérance	6H
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Norme	DIN 13
Plage de tolérance	H
Filetage	M5
Type de filetage	M
Etalonnage	L6

Type de produit

Tampons filetés n'entre pas

Services

Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm

028300 20

Étalonnage DAkkSTampon lisse double Ø maximal 60 mm

028340 60