

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Type: ST900****Données de commande**

N° commande	214865 ST900
GTIN	4045197550637
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,2 mm
Type	ST900
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	SOMT 120508 PDER
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	320 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		