

**Garant****Salopettes Industrie, bleu marine / noir, Taille de confection DE: 60**

## Données de commande

N° commande	091013 60
GTIN	4067263517511
Classe d'article	01B

## Description

### Exécution:

Nouvelle collection Industrie GARANT en **tissu mixte résistant avec éléments en stretch XLANCE®** pour une plus grande liberté de mouvement. Grand confort grâce aux empiècements en **stretch 4 voies** aux endroits nécessitant une plus grande élasticité. Particulièrement résistant grâce à la combinaison de tissus de haute qualité **"made in Europe"** et à l'utilisation de **coutures triples. Zones renforcées en Cordura®** au niveau des genoux. Prévention des rayures sur les pièces grâce aux **fermetures éclair YKK® invisibles. Adapté au lavage industriel** suivant EN ISO 15797. Indéformable et ne se décolore pas. Idéal pour une utilisation en industrie. **Salopette** avec empiècements latéraux en stretch pour un plus grand confort.

- **Deux poches revolver, deux poches avant et une poche à rabat sur la bavette.**
- **Renforts en Cordura® au niveau des genoux.**
- **Poche pour stylo et mètre pliant.**
- **Poche zippée et poche pour téléphone portable.**

## Description technique

Taille de confection DE	60
Série	Industrie

Sexe	Homme
Composition du tissu	33% coton
Composition du tissu	3% élastoléfine
Composition du tissu	64% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	265 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	60 °C couleurs
Lavage	Lavage industriel autorisé
Couleur	bleu marine / noir
Type de produit	Salopettes