



Jeu de forets à béton en carbure, Nombre de forets: 5



Données de commande

N° commande	786081 5
GTIN	4058546404420
Classe d'article	76G

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.

Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le **forage de trous de chevilles avec des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.

Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l'acrylique et la céramique.

Convient également pour le forage d'acier trempé.

Contenu:

Foret 786001: 1 de chaque réf. 4; 5; 6; 8; 10

Description technique

Type d'outils	HM
Norme	DIN 8039

Norme	ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets à béton

Accessoires

Forets à béton en carbure Ø foret 5 mm	786001 5
Forets à béton en carbure Ø foret 6 mm	786001 6
Forets à béton en carbure Ø foret 10 mm	786001 10
Forets à béton en carbure Ø foret 8 mm	786001 8
Forets à béton en carbure Ø foret 4 mm	786001 4