



Jeu de forets à béton en carbure, Nombre de forets: 7



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 786081 7 |
| GTIN | 4058546404437 |
| Classe d'article | 76G |

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.

Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le **forage de trous de chevilles avec des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.

Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l'acrylique et la céramique.

Convient également pour le forage d'acier trempé.

Contenu:

Foret 786001: 1 pc. de chaque réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Description technique

| | |
|---------------|----------|
| Type d'outils | HM |
| Norme | DIN 8039 |

| | |
|---|----------------------|
| Norme | ISO 5468 |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion |
| Queue | Queue cylindrique |
| Type de produit | Forets à béton |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Forets à béton en carbure Ø foret 10 mm | 786001 10 |
| Forets à béton en carbure Ø foret 5,5 mm | 786001 5,5 |
| Forets à béton en carbure Ø foret 4 mm | 786001 4 |
| Forets à béton en carbure Ø foret 5 mm | 786001 5 |
| Forets à béton en carbure Ø foret 8 mm | 786001 8 |
| Forets à béton en carbure Ø foret 7 mm | 786001 7 |
| Forets à béton en carbure Ø foret 6 mm | 786001 6 |