

Table élévatrice mobile, Capacité de charge: 800kg



Données de commande

N° commande	919989 800
GTIN	4025092253475
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Table élévatrice mobile de construction robuste à ciseaux simples avec ciseaux toute acier. Plate-forme pivotante avec blocage mécanique pour des travaux d'entretien en toute sécurité. Châssis compact surbaissé, roues fixes et directrices en polyamide avec roulements à billes sans entretien, freins d'arrêt sur les roues directrices. Système hydraulique manuel avec pédale. Haute sécurité grâce à la soupape de surcharge et à la soupape de frein de descente. Roues directrices Ø 150 mm, roues de charge Ø 200 mm. Largeur de roue 50 mm.

Norme:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Description technique

Poids	222 kg
Largeur	860 mm
Matériau roulettes	Polyamide
Capacité de course	360 - 1050 mm
Largeur plateau	840 mm
Longueur plateau	1350 mm
Capacité de charge	800 kg

Hauteur C	360 mm
Longueur L	1650 mm
Hauteur de montée H	690 mm
Type de produit	Chariots à plate-forme élévatrice