

**Garant****RDMW 12T3 MOT, HB7605, Type: HART****Données de commande**

N° commande	212277 HART
GTIN	4067263499558
Classe d'article	21A

**Description****Exécution:**

**Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.**

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

Avance  $f_z$  par dent: 0,16 mm

Code ISO plaquette: RDMW 12T3 MOT

Type: CARB

**Description technique**

Code ISO plaquette	RDMW 12T3 MOT
Type d'outils	HM
Type	CARB
Nuance	HB7605
Avance $f_z$ par dent	0,16 mm

Nombre de changements/dents	1
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	155 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	160 m/min	H
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée	110 m/min	H
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		