




## Jeu complémentaire 3/8 pouce, Nombre d'outils: 17



### Données de commande

N° commande	953714 17
GTIN	4067263723592
Classe d'article	91A

### Description

#### Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

#### Adapté(s) pour:

**Servantes d'atelier GARANT** avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs de **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

#### Livraison:

Douilles 12 pans HOLEX 637320 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: 1 pièce de chaque  
Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953714: 1 pièce

Douilles tournevis 6 pans HOLEX, extra longues 637613 réf. 4; 5; 6; 8; 10: 1 pièce de chaque

### Description technique

Profondeur	250 mm
Profondeur en G	10

Largeur	200 mm
Exécution	avec clé à douilles
Largeur en G	8
Nombre d'outils	17
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x10
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953714	952001 953714
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 10 mm	637320 10
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 11 mm	637320 11
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 12 mm	637320 12
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 13 mm	637320 13
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 14 mm	637320 14
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 15 mm	637320 15
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 16 mm	637320 16
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 17 mm	637320 17
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 18 mm	637320 18
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 19 mm	637320 19
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 21 mm	637320 21
Douille 12 pans 3/8 poucelongue Ouverture 22 mm	637320 22
Douillestournevis courte 3/8longues, avec tête sphérique Hexagonal 10 mm	637613 10
Douillestournevis courte 3/8longues, avec tête sphérique Hexagonal 4 mm	637613 4
	637613 5

Douille tournevis courte 3/8longues, avec tête sphérique  
Hexagonal 5 mm

Douille tournevis courte 3/8longues, avec tête sphérique  
Hexagonal 6 mm

637613 6

Douille tournevis courte 3/8longues, avec tête sphérique  
Hexagonal 8 mm

637613 8