

Jeu de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 46



Données de commande

N° commande	953743 46
GTIN	2050002075412
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs de **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Douilles tournevis HOLEX pour Torx®, longues 631773 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 pièce de chaque

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953743: 1 pièce

Douilles GARANT pour Torx® 631515 réf. E4 ; E5 ; E6 ; E7 ; E8 ; E10: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans GARANT 631729 réf. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible GARANT 632025 réf. 1/4: 1 pièces

Poignée transversale GARANT 633029 réf. 116: 1 pièce

Douilles tournevis HOLEX pour Phillips 631623 réf. 1; 2; 3; 4: 1 pièce de chaque

Rallonges GARANT 632429 réf. 50; 150: 1 pièce de chaque

Poignée emmanchée GARANT 632829 réf. 146: 1 pièce

Cardan GARANT 633529 réf. 1/4: 1 pièce

Douille tournevis HOLEX pour vis à fente 631613 réf. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 pièce de chaque

Douilles 6 pans GARANT 631225 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 pièce de chaque

Description technique

Profondeur	500 mm
Nombre d'outils	46
Exécution	avec clé à douilles
Largeur	200 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	8
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953743	952001 953743
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 10 mm	631225 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 11 mm	631225 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 12 mm	631225 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 13 mm	631225 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 14 mm	631225 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 4 mm	631225 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 4,5 mm	631225 4,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 5 mm	631225 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 5,5 mm	631225 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 6 mm	631225 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 7 mm	631225 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 8 mm	631225 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 9 mm	631225 9

Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E10	631515 E10
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E4	631515 E4
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E5	631515 E5
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E6	631515 E6
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E7	631515 E7
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E8	631515 E8
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce Largeur lame 3,5 mm	631613 3,5
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce Largeur lame 4 mm	631613 4
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce Largeur lame 5,5 mm	631613 5,5
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce Largeur lame 8 mm	631613 8
Douille tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce Taille empreinte cruciforme 1	631623 1
Douille tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce Taille empreinte cruciforme 2	631623 2
Douille tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce Taille empreinte cruciforme 3	631623 3
Douille tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce Taille empreinte cruciforme 4	631623 4
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 2,5 mm	631729 2,5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 3 mm	631729 3
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 4 mm	631729 4
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 5 mm	631729 5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 6 mm	631729 6
Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx®longues Profil Torx® TX10	631773 TX10

Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx®longues Profil Torx® TX15	631773 TX15
Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx®longues Profil Torx® TX20	631773 TX20
Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx®longues Profil Torx® TX25	631773 TX25
Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx®longues Profil Torx® TX30	631773 TX30
Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx®longues Profil Torx® TX40	631773 TX40
Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx®longues Profil Torx® TX8	631773 TX8
Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx®longues Profil Torx® TX9	631773 TX9
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632025 1/4
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632429 150
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632429 50
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4