

**Garant**
**Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 23**

**Données de commande**

N° commande	955002 23
GTIN	4067263723691
Classe d'article	91A

**Description**
**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

**Adapté(s) pour:**

**Servantes d'atelier GARANT** avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (l x P).

Servantes d'atelier 914520 – 914582.

**Livraison:**

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955002

: 1 pièces

Pied à coulisse numérique IP54 GARANT 412680 réf. 150: 1 pièces

Mètre-ruban GARANT 462210 réf. 3: 1 pièces

Niveau à bulle en alliage léger GARANT 467020 réf. 250: 1 pièces

Clés mixtes GARANT 613600 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Tournevis pour vis à fente GARANT 660032, réf. 3,5; 5,5; 6,5: 1 pièce de chaque

Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 1; 2; 3: 1 pièce de chaque

Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièces

Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièces

Pince à becs demi-ronds GARANT, droite 713040 réf. 200: 1 pièces

Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièces

Cutter universel GARANT avec manche bimatière et 3 lames 845020: 1 pièces

## Description technique

Surface utile de tiroir en G	20×16
Largeur	500 mm
Nombre d'outils	23
Profondeur en G	16
Exécution	pour tiroir de servante d'atelier
Largeur en G	20
Profondeur	400 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Convient pour équipements d'atelier	Servante d'atelier
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée	100 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 955002	952001 955002
Pied à coulisse numérique P54 avec sortie de données Plage de mesure 150 mm	412680 150
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 3 m	462210 3
Niveau à bulle en alliage léger Longueur 250 mm	467020 250
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613600 10
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613600 13
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613600 16
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613600 17
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613600 18

Clés mixtes Ouverture 19 mm	613600 19
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613600 5,5
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613600 7
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613600 8
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 3,5 mm	660032 3,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660032 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 6,5 mm	660032 6,5
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667702 1
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667702 2
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 3	667702 3
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatériau Longueur totale 180 mm	700940 180
Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire Longueur totale 250 mm	706001 250
Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine Longueur totale 200 mm	713040 200
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine Longueur totale 160 mm	724840 160
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020