

**RUNPOTEC**  
HPI KABELZIEHSPEZIALIST

## Tire-câbles en fibres de verre GF3 dans un boîtier en plastique, Longueur ruban: 30m



### Données de commande

N° commande	814867 30
GTIN	9120045477153
Classe d'article	86A

### Description

#### Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de **3 mm, très résistant à la poussée mais très souple**; idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes. Poignée de maintien et de transport ergonomique. Pointe de guidage brevetée avec compensation de torsion et protection anti-plier (2x filetages extérieurs Ø RTG 6 mm). Protection automatique contre le recul. Revêtement antidérapant. Adapté aux chantiers, étanche à la poussière et aux projections d'eau, résistant aux chocs et à la rupture. Possible jusqu'à un rayon de 38 mm.

Egalement compatible avec RUNPOCAM RC2 (814878) et les aiguilles en basalte (814877).

#### Livraison:

Avec accessoires imperdables rangés dans un boîtier en plastique: 1 pointe de guidage flexible (patin Runpo) avec compensation de torsion, 1 embout anti-plier RTG Ø 6 mm, 1 tire-fils, 1 colle spéciale 3 g, 1 boucle de traction de câble (Ø ext. 14 mm), 6 manchons adhésifs Ø 3 mm, 3 œillets de traction Ø 7 mm, 1 poire de démarrage Ø 11 mm, 1 manchon de jonction, 2 clés de montage, 1 pile bouton CR2032.

### Description technique

Longueur ruban	30 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon	1,3 kN
Charge maximale sur le tire-fils	4,5 kN
Type de produit	Outils de tirage de câbles