



## Données de commande

N° commande	701601 160
GTIN	
Classe d'article	73F

## Description

Exécution:

KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d'un équipement antichute TetheredTools. Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC). Pince chromée, branches avec gaine multimatériau et interface KNIPEXtend.

Norme:

**DIN ISO 5746.**

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Remarque(s):

Le modèle précédent 701600 peut toujours être commandé jusqu'à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.

## Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	3,1 mm
Longueur totale	160 mm
Référence fabricant	KNIPEXtend
Norme	DIN ISO 5746
Propriété des mors	cranté
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier à outils spécial

Surface	chromé
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction