



## Données de commande

N° commande	712201 160
GTIN	
Classe d'article	73F

## Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites, devenant ovales-pointues. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince chromée, branches avec gaine multimatériau et interface KNIPEXtend. KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d'un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

**DIN ISO 5745**

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 712200 peut toujours être commandé jusqu'à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.

## Description technique

Exécution des mors	intérieur rugueux
Norme	DIN ISO 5745
Anti-déflagrant	non
Avec taillant	non
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Matériau	forgé
Matériau	trempé

Longueur mors	54 mm
Forme de mâchoire	pointue-ovale
Forme de mâchoire	droit
Poignée	avec revêtement en plastique
Surface	chromé
Longueur totale	160 mm
Type de produit	Pinces à becs demi-ronds