



## Données de commande

N° commande	713501 160
GTIN	
Classe d'article	73F

## Description

### Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince chromée, branches avec gaine multimatière ergonomique et interface KNIPEXtend. KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d'un équipement antichute Tethered Tools.

### Norme:

DIN ISO 5745

### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

### Remarque(s):

Le modèle précédent 713500 peut toujours être commandé jusqu'à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.

## Description technique

Longueur totale	160 mm
Longueur mors	50 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Matériau	Acier au chrome- vanadium, forgé et trempé
Surface	chromé
Type de produit	Pince multifonction