

**Garant****Garant Presse a Vis tout acier, Capacité de serrage: 300mm****Données de commande**

N° commande	860482 300
GTIN	4067263742906
Classe d'article	81D

**Description****Exécution:**

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule avec **protection de vis empêchant tout desserrage** de la vis en cas de vibrations.

Transmission de force maximale grâce à la **poignée** avec surface en Haptoprene ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile.

**Description technique**

Porte-à-faux	140 mm
Section du rail	25×12 mm
Capacité de serrage	300 mm
Type de produit	Presses

