

**Garant****Garant Presse a Vis tout acier, Capacité de serrage: 250mm****Données de commande**

N° commande	860492 250
GTIN	4067263742999
Classe d'article	81D

**Description****Exécution:**

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule avec **protection de vis empêchant tout desserrage** de la vis en cas de vibrations.

Transmission de force maximale grâce à la **poignée** avec surface en Haptoprene ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile.

Serre-joints tout acier avec poignée repliable. Fermeture et serrage rapide sur la pièce en position de préhension verticale encliquetée. **Travail puissant et sans effort avec la poignée déployée.**

**Description technique**

Section du rail	22×10,5 mm
Porte-à-faux	120 mm
Capacité de serrage	250 mm
Type de produit	Presses

