

Garant**Jeu de fraises rotatives 8 pièces, GARANT Master Alu – très grossier, HM,
Nombre de fraises rotatives: 8****Données de commande**

N° commande	547605 8
GTIN	4067263736264
Classe d'article	51D

Description**Exécution:****Jeu de fraises rotatives en carbure Multi Cut avec modèles courants.**

La nouvelle géométrie novatrice des dents offre une **grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée lors de l'ébauche et de la finition.

- **Enlèvement de matière élevé.**
- **Fonctionnement silencieux.**
- **Réduction de la charge thermique, augmentation de la durée de vie, meilleure évacuation des copeaux.**
- **Utilisation universelle dans l'acier, l'INOX et l'aluminium.**

Ø tige 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 547600 réf. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.

Description technique

Série	GARANT Master Alu
Type d'outils	HM
Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	8
Type de produit	Fraises rotatives

Accessoires

Fraises rotatives GARANT Master Alu – très grossier (non ferreux / aluminium) Type AS0616	547600 AS0616
Fraises rotatives GARANT Master Alu – très grossier (non ferreux / aluminium) Type AS1225	547600 AS1225
Fraises rotatives GARANT Master Alu – très grossier (non ferreux / aluminium) Type C0616	547600 C0616
Fraises rotatives GARANT Master Alu – très grossier (non ferreux / aluminium) Type C1225	547600 C1225
Fraises rotatives GARANT Master Alu – très grossier (non ferreux / aluminium) Type D0807	547600 D0807
Fraises rotatives GARANT Master Alu – très grossier (non ferreux / aluminium) Type F0618	547600 F0618
Fraises rotatives GARANT Master Alu – très grossier (non ferreux / aluminium) Type F1225	547600 F1225
Fraises rotatives GARANT Master Alu – très grossier (non ferreux / aluminium) Type L1020	547600 L1020

