

bimos

Chaise pivotante de travail ESD, Supertec, avec roulettes, basse, Type: ESD**Données de commande**

N° commande	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Classe d'article	96B

Description**Exécution:**

Siège et dossier en Supertec ESD conducteur. Supertec combine confort, douceur, respirabilité, très grande résistance, résistance aux coupures, facilité de nettoyage et propriétés antiglissement. Grâce à son micro-blindage, il réunit les avantages du tissu et de la mousse intégrale. Rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques. Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids. Dossier avec coque conductrice en plastique et poignées. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD.

Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Norme:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Description technique

Série	Work-Tec Ergo
Largeur d'assise	460 mm
Couleur matériau de l'assise	noir

Réglage de l'inclinaison du siège en degrés	6 degré
Profondeur d'assise	470 mm
Hauteur du dossier	580 mm
Plage de réglage profondeur d'assise	60 mm
Exécution	avec roulettes
Plage de réglage en hauteur du dossier	60 mm
Charge admissible chaise	120 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur	450 - 630 mm
Type de produit	Chaises pivotantes de travail ESD

Accessoires

Roulettes ESD(1 jeu = 5 pièces)	963189
---------------------------------	--------