

bimos

Chaise pivotante de travail ESD, tissu, avec roulettes, basse, Type: ESD**Données de commande**

N° commande	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Classe d'article	96B

Description**Exécution:**

Siège et dossier à rembourrage tissu ESD conducteur. Matière confortable et respirante, résistante. Rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques. Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Dossier avec coque conductrice en plastique et poignées.

Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Norme:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Description technique

Couleur matériau de l'assise	noir
Plage de réglage en hauteur du dossier	60 mm
Plage de réglage profondeur d'assise	60 mm
Largeur d'assise	460 mm

Hauteur du dossier	580 mm
Profondeur d'assise	470 mm
Réglage de l'inclinaison du siège en degrés	6 degré
Série	Work-Tec Ergo
Charge admissible chaise	120 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur	450 - 630 mm
Type de produit	Chaises pivotantes de travail ESD

Accessoires

Roulettes ESD(1 jeu = 5 pièces)	963189
---------------------------------	--------