

bimos

**Chaise pivotante de travail ESD, Supertec, avec patins et repose-pieds, haute,  
Type: ESD****Données de commande**

N° commande	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Classe d'article	96B

**Description****Exécution:**

Siège et dossier en Supertec ESD conducteur. Supertec combine confort, douceur, respirabilité, très grande résistance, résistance aux coupures, facilité de nettoyage et propriétés antiglissement. Grâce à son micro-blindage, il réunit les avantages du tissu et de la mousse intégrale. Rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques. Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids. Dossier avec coque conductrice en plastique et poignées. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD.

Régulation du poids de 45 à 120 kg.

**Norme:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Description technique**

Couleur matériau de l'assise	noir
Plage de réglage profondeur d'assise	60 mm

Profondeur d'assise	470 mm
Réglage de l'inclinaison du siège en degrés	6 degré
Hauteur du dossier	580 mm
Exécution	Assise haute
Série	Work-Tec Ergo
Plage de réglage en hauteur du dossier	60 mm
Largeur d'assise	460 mm
Charge admissible chaise	120 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur	590 - 860 mm
Type de produit	Chaises pivotantes de travail ESD