



## Porte-magasin "Insider Stubby" avec embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 10mm



### Données de commande

N° commande	676667 10
GTIN	7610733264681
Classe d'article	63E

### Description

#### Exécution:

Poignée "multicraft" avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d'huile. Magasin coulissant avec butée d'arrêt. Porte-embouts avec puissant aimant permanent. Poignée avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.

Poignée "Insider" et **magasin coulissant avec butée d'arrêt**. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

#### Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

#### Contenu:

1 embout de chaque:

pour vis à fente, 675300 réf. 5,5.

pour Phillips, 675281 réf. 1/25; 2/25.

pour Torx® femelles, 675295 réf. TX15; TX20; TX25.

### Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale	65 mm

Longueur lame	10 mm
Logement pour embouts	D 6,3
Capuchon pivotant	non
Avec poignée à cliquet	non
Type de produit	Outil à embout

## Accessoires

PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	675295 TX15
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	675295 TX20
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX25	675295 TX25