


Garant**Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet, Nombre d'outils: 7****Données de commande**

N° commande	952319 7
GTIN	4067263886389
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952319: 1 pièces

Clés à fourches / clés à œil à cliquet GARANT 614812 réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 pièce de chaque

Description technique

Profondeur en G	10
Profondeur	250 mm
Exécution	avec clé (à fourche et à œil)
Nombre d'outils	7
Largeur	150 mm
Largeur en G	6
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6x10

Type de produit	Mousse rigide prédécoupée
-----------------	---------------------------

Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 952319	952001 952319
---	---------------

Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 8 mm	614812 8
---	----------

Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 9 mm	614812 9
---	----------

Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 10 mm	614812 10
--	-----------

Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 11 mm	614812 11
--	-----------

Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 13 mm	614812 13
--	-----------

Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 14 mm	614812 14
--	-----------

Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 16 mm	614812 16
--	-----------