

HOLEX**Brosse circulaire Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1:
125X23mm****Données de commande**

N° commande	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. **Garnissage dense**, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux **bagues de réduction interchangeables** (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	27 mm
Largeur brosse	20 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Epaisseur des soies	0,35 mm
Ø bague de réduction	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Ø brosse D ₁	125 mm
Ø alésage d ₁	40 mm
Type de produit	Brosse circulaire