

HOLEX**Brosse circulaire (verte) fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 200X38mm****Données de commande**

N° commande	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. **Garnissage dense**, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux **bagues de réduction interchangeables** (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	48 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	200 mm
Ø bague de réduction	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø alésage d ₁	50,8 mm

Largeur brosse	29 mm
Type de produit	Brosse circulaire