

HOLEX**Brosse circulaire 1 rangée fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de brosse: 100X12mm****Données de commande**

N° commande	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Brosses à une seule rangée avec matériau de garnissage ondulé.

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être **montées sur des cylindres de largeur variable** en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.

Description technique

Ø brosse D ₁	100 mm
Ø alésage d ₁	12 mm
Ø alésage agrandissable jusqu'à	20 mm
Longueur de garnissage H ₁	21 mm
Vitesse de rotation max.	8000 min ⁻¹
Matériau garnissage	Fil en INOX

Epaisseur des soies

0,3 mm

Type de produit

Brosse circulaire