

**Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 115XM14mm****Données de commande**

N° commande	571203 115XM14
GTIN	4067263906568
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité. Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur meuleuses d'angle**.

Description technique

Epaisseur des soies	0,5 mm
Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Ø brosse D ₁	115 mm
Nombre de torsades	20

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Filetage M	M14
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse circulaire