

HOLEX**Brosse circulaire fil INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 115X22mm****Données de commande**

N° commande	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Description technique

Nombre de torsades	20
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Ø alésage d ₁	22 mm
Ø brosse D ₁	115 mm
Largeur de garnissage L ₁	14 mm

Epaisseur des soies	0,5 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Type de produit	Brosse circulaire