

**HOLEX**

**Brosse circulaire torsades alternées, fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 125XM14mm**



## Données de commande

N° commande	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Classe d'article	57H

## Description

### Exécution:

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

**Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

### Utilisation:

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

**Torsades alternées (droite / gauche)** pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux. Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur meuleuses d'angle**.

## Description technique

Ø brosse D <sub>1</sub>	125 mm
Nombre de torsades	20
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	29 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min <sup>-1</sup>

Filetage M	M14
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	14 mm
Epaisseur des soies	0,5 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse circulaire