

**HOLEX****Brosse circulaire fil INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 125XM14mm****Données de commande**

N° commande	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Classe d'article	57H

**Description****Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

**Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

**Utilisation:**

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage. Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur des meuleuses d'angle**.

**Description technique**

Filetage M	M14
Nombre de torsades	20
Epaisseur des soies	0,5 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	125 mm

Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	29 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	14 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Type de produit	Brosse circulaire