

**HOLEX****Brosse conique torsadée Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage M: 125XM14mm****Données de commande**

N° commande	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Classe d'article	57H

**Description****Exécution:**

Brosse **conique coudée** à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

**Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

**Utilisation:**

**Torsadée à gauche**, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur des meuleuses d'angle**.

**Description technique**

Filetage M	M14
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	12 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min <sup>-1</sup>
Matériau garnissage	Fil d'acier

Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosses coniques