

HOLEX**Brosse conique torsadée fil INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage M:
115XM14mm****Données de commande**

N° commande	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Brosse **conique coudée** à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur des meuleuses d'angle**.

Description technique

Largeur de garnissage L ₁	12 mm
Epaisseur des soies	0,5 mm
Ø brosse D ₁	115 mm
Filetage M	M14

Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Nombre de torsades	20
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosses coniques