

HOLEX**Brosse conique torsadée fil INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage M:
125XM14mm****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 571353 125XM14 |
| GTIN | 4067263906773 |
| Classe d'article | 57H |

Description**Exécution:**

Brosse **conique coudée** à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur des meuleuses d'angle**.

Description technique

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Epaisseur des soies | 0,5 mm |
| Nombre de torsades | 20 |
| Vitesse de rotation max. | 12500 min ⁻¹ |
| Ø brosse D ₁ | 125 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Longueur de garnissage H ₁ | 29 mm |
| Filetage M | M14 |
| Largeur de garnissage L ₁ | 12 mm |
| Matériau garnissage | Fil en INOX |
| Torsadage | torsadé à gauche |
| Type de produit | Brosses coniques |