

**Brosse boisseau Fil d'acier 0,35 mm, Ø brosse D1×filetage M: 65XM14mm****Données de commande**

N° commande	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Fil lisse, **torsadé**, serti solidement dans le corps en acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d'angle.
Avec **filetage intérieur M14.**

Description technique

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	65 mm
Longueur de garnissage H ₁	20 mm
Bague de sécurité	non
Epaisseur des soies	0,35 mm
Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil d'acier

Type de produit

Brosse boisseau