

HOLEX

Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X16mm



Données de commande

N° commande	574050 70X16
GTIN	4067263907022
Classe d'article	57H

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Ø queue D _s	6 mm
Longueur de garnissage H ₁	19 mm
Épaisseur des soies	0,3 mm
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Ø brosse D ₁	70 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹

Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire